






**LEGENDA
LEGEND**

200	ELECTRO TRIM 100
200	ELECTRO TRIM 130
200	ELECTRO TRIM 150
200	ASSIEME ASSEMBLY





LEGENDA
LEGEND

200

Electro Trim 100

200


Electro Trim 130

200

Electro Trim 150

200


ASSIEME
ASSEMBLY



LEGENDA
LEGEND

200—**Electro Trim 200**

200 — **ASSIEME
ASSEMBLY**




LEGENDA LEGEND

200 — Electro Trim 250

200 — ASSIEME
ASSEMBLY

OPZIONALE / OPTIONAL



**LEGENDA
LEGEND**

200 — **Electro Trim 100**

200 — **Electro Trim 130**

200 — **Electro Trim 150**

200 — **Electro Trim 200**

200 — **Electro Trim 250**

200 — **ASSIEME
ASSEMBLY**

G	"ELECTRO TRIM"										03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250						
98	*	Plafoniera portalampada	Lamp holder	6GPL0007		1	1		2						
100		Vite AUT. TC+ 5,5x25,4	TC 5,5x25,4 self-threading screw	2A205525400AZ	4	4	4	4	4						
111		Profilo ferma carta	Sheet holder profile	1GPM0005473AE			1								
113		Tappo DESTRO x profilo premifoglio	Right sheet holder profile plug	1GMP1614735AA	1	1	1	1	1						
114		Tappo SINISTRO x profilo premifoglio	Left sheet holder profile plug	1GMP1705509FT	1	1	1	1	1						
115		Scivolo alza premifoglio	Sheet holder lift	1GLV0007316GT	2	2	2	2	2						
117	*	Gommone x lama rotante	Rotary blade roller	1GMM0205488F0	1	1	1	1	1						
118		Tasto x lama rotante	Rotary blade button	1GMP5205484F6	1	1	1	1	1						
119		Lama fissa	Fixed blade	1GLA0005490AV			1								
120	*	Lama rotante	Rotary blade	1GLA0102707AA	1	1	1	1	1						
121	*	Bronzina x lama rotante	Rotary blade bush	1GMM0605489AA	1	1	1	1	1						
122		Albero x lama rotante	Rotary blade shaft	1GMM0805485AZ	1	1	1	1	1						
123		Piastrina DESTRA porta cuscinetto	Right bearing holding plate	19MM1414714AZ	1	1	1	1	1						
124		Piastrina SINISTRA porta cuscinetto	Left bearing holding C42plate	19MM3405426AZ	1	1	1	1	1						
125		Distanziale cuscinetto	Spacing peg for bearing	19MM0408370AN	3	3	3	3	3						
126		Distanziale cuscinetto	Spacing peg for bearing	19MM0405654AA	4	4	4	4	4						
127		Molla tasto x lama rotante	Button spring for rotary blade	1GMO0005487AZ	1	1	1	1	1						
129		Molla x scivolo alza premifoglio	Spring for sheet holder lift	1GMO0005508AZ	2	2	2	2	2						
132		Perno eccentrico x premifoglio	Eccentric pin for sheet holder	1GMM0705491AN	2	2	2	2	2						
133		Perno x cuscinetto carrello	Carriage bearing+C48 pin	19MM0705288AN	4	4	4	4	4						
134	*	Cuscinetto ricoperto x carrello	Carriage bearing	09CA0105275F0	6	6	6	6	6						
136		Anello BENZING D12	Clamp ring d.12	2B012000000AA	1	1	1	1	1						
137		Perno x piastrina carrello	Pin for carriage plate	19MM0705655AN	2	2	2	2	2						
138		Vite TE M5x12	TE M5x12 screw	2VA05012000AN	4	4	4	4	6						
142		Vite AUT. TC+ 4,8x22,2	TC+ 4,8x22,2 self-threading screw	2A204822200AZ	6	6	6	6	6						
143		Rondella dentellata d.5	Toothed washer d.5	2R205000000AZ	6	6	6	6	6						
145		Dado basso esagonale M10	Hexagonal nut M.10	2D310000000AZ	2	2	2	2	2						

* Per questi componenti indicare la tensione di alimentazione

* For these components, pls indicate the input voltage

G	"ELECTRO TRIM"				03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250
146		Molla x carrello	Carriage plate spring	19MO0004080AA	2	2	2	2	2
148		Rondella acciaio temp. ø12x5,1x0,2mm	Washer mm12x5,1x0,2	2R612005002AA	2	2	2	2	2
149		Etichetta millimetrata adesiva	Guide rule strip	1GAD0015354AA	2	3	3	3	4
152		Lunghezza profilo posteriore	Rear profile long	1GPM0005467AE			1		
153		Lunghezza profilo anteriore	Front profile long	1GPM0005469AE			1		
154		Lunghezza profilo mobile	Switch profile long	1GPM0005471AE			1		
155		Guida molla x tendi cinghia	Spring guide fpr belt tensioner	1GMP2005493FT	1	1	1	1	1
156		Plexiglas	Plexiglas	1GMP4405464LT			1		
157		Carter SINISTRO	Left casing	1GCT0805463GT	1	1	1	1	1
158		Carrello	Carriage	1GCR0008983BU	1	1	1	1	1
159		Cinghia x trascinamento carrello	Carriage moving belt	1GMP1105522F0			1		
160		Alberino x slitta guida molla	Pin for spring driving slide	1GMM0705494AZ	2	2	2	2	2
161		Astina x microinterruttore	Pole for microswitch	1GMM0705492AZ	1	1	1	1	1
162		Molla lama rotante carrello	Spring for pin	19MO0005506AZ	1	1	1	1	1
163		Molla tendi cinghia	Belt tesnioning spring	1GMO0005495AZ	1	1	1	1	1
164		Puleggia tendi cinghia	Belt tensioning pulley	0GCA0005497AA	1	1	1	1	1
166		Alberino x carrucola tendicinghia	Shaft for belt tensioning pulley	1GMM0805496AB	1	1	1	1	1
167		Piastrina fissaggio microinterruttore	Microswitch plate	1GMM1405523AZ	1	1	1	1	1
168		Piastrina contrasto carrello	Carriage contrast plate	1GMM1405505AB	1	1	1	1	1
169		Perno x molla di contrasto	Contrast spring pin	1GMM0705482AB	1	1	1	1	1
171	*	Cuscinetto di contrasto	Contrast bearing	0GCA0005830FB	1	1	1	1	1
176	*	Microinterruttore	Microswitch	6GMC0006	1	1	1	1	1
177	*	Interruttore generale c/spia	Main switch	69IN0005	1	1	1	1	1
178	*	Presa	Electrical socket	6GPR0001	1	1	1	1	1
180	*	Pedaliera	Footswitch	6GPE0001K	1	1	1	1	1
181		Passacavo nero	Black cable holder	59PS0004	2	2	2	2	2
183		Vite TC M.3x12	TC M3x12 screw	2VR03012000AZ	2	2	2	2	2

* Per questi componenti indicare la tensione di alimentazione

* For these components, pls indicate the input voltage

G		"ELECTRO TRIM"			03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250
192		Perno x cuscinetto di contrasto	Pin for contrast bearing	1GMM0705483AN	1	1	1	1	1
203		Rondella d.4	Washer 4	2R004000000AZ	1	1	1	1	1
221		Profilo ferma carta	Sheet holder profile	1GPM0011335AE				1	
222		Profilo premifoglio sinistro	Left sheet holder profile	1GMP7211336LT				1	
223		Lama fissa	Fixed blade	1GLA0011337AV				1	
231		Profilo ferma carta	Sheet holder profile	1GPM0011612AE		1			
232		Profilo premifoglio	Sheet holder profile	1GMP7111613LT		1			
233		Lama fissa	Fixed blade	1GLA0011614AV		1			
260		Lunghezza profilo anteriore	Front profile lenght	1GPM0012367AE				1	
261		Lunghezza profilo mobile	Mobile profile lenght	1GPM0012368AE				1	
264		Plexiglas	Plexiglas	1GMP4412365LT				1	
265		Lunghezza profilo posteriore	Rear profile lenght	1GPM0012366AE				1	
266		Cinghia x trascinamento carrello	Carriage moving belt	1GMP1112369G0				1	
267		Profilo premifoglio	Sheet holder profile	1GMP7205474LT			1		
268		Lunghezza profilo posteriore	Rear profile lrrght	1GPM0013584AE	1				
269		Plexiglas	Plexiglas	1GMP4413597LT	1				
273	*	Plafoniera portalampada	Lamp holder	6GPL0016	1				
274	*	Lampada F18W	18 W lamp	69LF0001K	1				
275		Lunghezza profilo mobile	Mobile profile lenght	1GPM0013586AE	1				
276		Lunghezza profilo anteriore	Front profile lenght	1GPM0013585AE	1				
277		Cinghia x trascinamento carrello	Carriage moving belt	1GPM1113593AA	1				
279		Lama fissa	Fixed blade	1GLA0013587AV	1				
281		Profilo ferma carta	Sheet holder profile	1GPM0013596AE	1				
303		Piastrina	Microswitch plate	19MM1405904AN				1	1
305		Piastrina di copertura	Protection cover	1GMP1013770F0	1	1	1	1	1
322		Cavo alimentazione x lampada	Black lamp power cord	69CC0008	1	1	1	1	1
323		Cavo di alimentazione 3x0,75 nero	Power cable	69CC0006K	1	1	1	1	1

* Per questi componenti indicare la tensione di alimentazione

* For these components, pls indicate the input voltage

G	"ELECTRO TRIM"				03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250
328		Cinghia x trascinamento carrello	Carriage moving belt	1GMP1113763F0		1			
347		Plexiglas	Plexiglas	1GMP4413768LT		1			
354		Lunghezza profilo anteriore	Front profile lenght	1GPM0013759AE		1			
355		Lunghezza profilo mobile	Mobile profile lenght	1GPM0013760AE		1			
357		Lunghezza profilo posteriore	Rear profile lenght	1GPM0013758AE		1			
359		Squadretta fissaggio lampada	Lamp fixing bracket	1GMM1705969AV	2	2	2	2	4
371		Rondella d.6	Washer d.6	2R006000000AZ	4	4	4	4	4
425		Vite x goniometri	Goniometer screw	1DMM0105002AN				2	2
428		Profilo ferma carta	Sheet holder profile	1GPM0012801AE					1
429		Lama fissa	Fixed blade	1GLA0012803AV					1
432		Tubetto spessore x scheda elettronica	Spacing peg for electronic board	1GMM0013777AA	3	3	3	3	3
437		Profilo premifoglio SINISTRO	Left sheet holder profile	1GPR0013855LT					1
438		Profilo premifoglio	Sheet holder profile	1GPR0013858LT	1				
441		Molla x lama rotante	Rotary blade spring	1GMO0014125AZ	1	1	1		
446		Lunghezza profilo anteriore	Front profile lenght	1GPM0014285AE					1
447		Lunghezza profilo mobile	Mobile profile lenght	1GPM0014286AE					1
449		Plexiglas	Plexiglas	1GMP4414288LT					1
450		Cinghia x trascinamento carrello	Carriage moving belt	1GMP1114289F0					1
451		Lunghezza profilo posteriore	Rear profile lenght	1GPM0014319AE					1
461		Albero scorrimento carrello	Tree sliding carriage	0GAL0014745VW					1
467		Piano di lavoro	Work table	0GLC0014636AV			1		
468		Piano di lavoro	Work table	0GLC0014640AV		1			
469		Piano di lavoro	Work table	0GLC0014643AV	1				
471		Carter DESTRO	Cover right	1GCT0614674GT	1	1	1	1	1
472		Profilo premifoglio DESTRO	Sheet holder right	1GMP7214936LT				1	
473		Profilo premifoglio DESTRO	Sheet holder right	1GPR0014937LT					1
478		Dado esagonale M6	Hexagonal nut M.6	2D206000000AZ	3	3	3	3	3

* Per questi componenti indicare la tensione di alimentazione

* For these components, pls indicate the input voltage

G	"ELECTRO TRIM"				03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250
480		Nastro biadesivo	Double adhesive tape	59RO0005	1				
481		Nastro biadesivo	Double adhesive tape	59RO0005		1			
482		Nastro biadesivo	Double adhesive tape	59RO0005			1		
483		Nastro biadesivo	Double adhesive tape	59RO0005				1	
484		Nastro biadesivo	Double adhesive tape	59RO0005					1
486		Rondella Grower d.6	Grower washer d.6	2R306000000AZ	2	2	2	2	2
487		Rondella in nylon d.4	Nylon washer d.4	2R404000000AA	3	3	3	3	3
491		Vite TC+ M.5x10	TC M5x10 screw	2VV05010000AZ	2	2	2	2	4
492		Vite TC+ M5x16	TC M5x16 screw	2VV05016000AN	4	4	4	4	4
493		Vite TC+ M5x25	TC M5x25 screw	2VV05025000AZ	6	6	6		
494		Vite autof. TC 3,5x38,1	TC 3,5x38,1 selftread.screw	2A203538100AZ	3	3	3	3	3
532		Rondella guida-molla	Spring driving washer	1GMM0016013AA				2	2
614		Dado esagonale M.8	Hexagonal nut M.8	2D208000000AZ	1	1	1	1	1
624		Squadretta sostegno profilo mobile	Plate support mobile profile	1GMM0016503AV				1	1
648		Microinteruttore finecorsa	Microswitch	6GMC0016	2	2	2	2	2
694		Vite TC+ M6x40	TC M.6x40 screw	2VV06040000AZ	2	2	2	2	2
850		Lama rotante completa	Complete rotary blade	1GLA0102707VX	1	1	1		
1192		Molla x lama rotante	Rotary blade spring	1GMO0015950AA				1	1
1217	*	Lampada F58 W.	F58 W lamp	6PLF0003K				1	
1218	*	Plafoniera portalampada	Lamp holder	6GPL0017				1	
1228	*	Fusibile F2Amp.	Fuse	69FU0006	1	1	1	1	1
1229		Gommino adesivo	Adhesive rubber	5GGO0004	2	2	2	2	2
1234	*	Lampada fluor.36W	36W fluorescent lamp	69LF0002K		1	1		2
1236		Passacavo Bianco	White cable holder	59PS0002	1	1	1	1	3
1237		Portafusibile	Fuse holder	6GPF0010	1	1	1	1	1
1310		Spallina DESTRA	Right shoulder	1GSP0114356AV	1	1	1	1	1
1311		Spallina SINISTRA	Left shoulder	1GSP0214357AV	1	1	1	1	1

* Per questi componenti indicare la tensione di alimentazione

* For these components, pls indicate the input voltage

G	"ELECTRO TRIM"				03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250
1375		Vite AUT. TC+ 3,5x9,5	TC 3,5x9,5 self-threading screw	2A203509500AZ	2	2	2	2	2
1479		Dado M5	Hexagonal nut M.5	2D205000000AZ	13	13	13	13	13
1482		Grano M4x16 s/punta	M.4x16 grub screw w/o point	2G104016000AA	3	3	3	2	2
1494		Rondelle d. 5	Washers d.5	2R005000000AZ	18	18	18	18	22
1555		Supporto lama rotante	Rotary blade support	1GMP0014873F6	2	2	2	2	2
1557		Albero scorrimento carrello	Carriage sliding shaft	0GAL0014536VW	1				
1558		Albero scorrimento carrello	Carriage sliding shaft	0GAL0014535VW		1			
1559		Albero scorrimento carrello	Carriage sliding shaft	0GAL0014534VW			1		
1560		Albero scorrimento carrello	Carriage sliding shaft	0GAL0014533VW				1	
1626		Vite TC+ M6x30	TC M.6x30 screw	2VV06030000AN				6	6
1628		Rondella grembialina mm.6x18	Washer mm.6x18	2R006018000AZ	2	2	2	2	2
1636		Assieme completo profili premifoglio	Sheet holder assembly	1GMP7211336VW				1	
1637		Assieme completo profili premifoglio	Sheet holder assembly	1GPR0013855VW					1
1734		Gruppo Premifoglio	Sheet holder group	-GGRUPPO2E	1				
1735		Gruppo Premifoglio	Sheet holder group	-GGRUPPO3E		1			
1736		Gruppo Premifoglio	Sheet holder group	-GGRUPPO4E			1		
1737		Gruppo Premifoglio	Sheet holder group	-GGRUPPO5E				1	
1738		Gruppo Premifoglio	Sheet holder group	-GGRUPPO6E					1
2100		Rondella Grower d.5	Grower washer d.5	2R305000000AZ	10	10	10	10	10
2110		Vite TBEI M.4x10	M.4x10 TBEI Screw	2VG04010000AZ	8	8	8	8	8
2116		Vite TBEI M.6x25	M.6x25 TBEI Screw	2VG06025000AZ	2	2	2	2	2
2127		Piastrina filettata M5	Threaded plate	19MM1404569AN	2	2	2	2	4
2335		Rondella c/orlo Nylon Neutro	Washer with edge Neutral Nylon	2R404000000LT	8	8	8	8	8
2343		Lama rotante completa	Complete rotary blade	1GLA0102707VY				1	1
2344		Vite TCCE M.6x20	TCCE M.6x20 screw	2VN06020000AZ	2	2	2	2	2
2350		Distanziale x premifoglio	Spacing peg for sheet holder	1GMP0021926F0	2	2	2	2	2
2361		Scheda elettronica	Electronic board	6GSC0021964	1	1	1	1	1

* Per questi componenti indicare la tensione di alimentazione

* For these components, pls indicate the input voltage

G		"ELECTRO TRIM"				03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250	
2362		Staffa fissaggio motore	Stirrup fixing motor	1GST0022035AZ	1	1	1	1	1	
2363		Squadretta fissaggio micro-interruttore	Plate fixing micro interrupter	1GMM1722036AZ	2	2	2	2	2	
2364		Piastrina sagomata x carrello	Plaque shaped for cart	1GMM1422037AZ	1	1	1	1	1	
2365		Puleggia motore	Pulley motor	1GMM0922038AA	1	1	1	1	1	
2367		Piano di lavoro	Work table	1GPM0022043AV					1	
2368		Piano di lavoro	Work table	1GPM0022044AV				1		
2370		Motore c/cablaggio	Motor with wiring	6GMO0043K	1	1	1	1	1	
2371		Condensatore x motore	Condenser for motor	6GCN0025	1	1	1	1	1	
2372		Cablaggio trim 100	Wiring trim 100	6GCA0242	1					
2373		Cablaggio trim130	Wiring trim 130	6GCA0243		1				
2374		Cablaggio trim150	Wiring trim 150	6GCA0244			1			
2375		Cablaggio trim 200	Wiring trim 200	6GCA0245				1		
2386	*	Filtro antidisturbo	Noise filter	6GFI0022409	1	1	1	1	1	
2437		Gruppo Carrello	Complete carriage	-GGRUPPO1NE	1	1	1			
2438		Gruppo Carrello	Complete carriage	-GGRUPPO1NET				1	1	
2439		Vite TBEI M5x16	M5x16 TBEI Screw	2VG05016000AZ	11	11	11	11	11	
2448		Tubetto distanziale	Spacing peg for bearing	1DMM0402972AA	2	2	2	2	2	
2453		Vite TC+ M.5x16	TC M5x16 screw	2VV05016000AZ	2	2	2			
2455		Cablaggio trim 250	Wiring trim 250	6GCA0255					1	
2458		Vite TBEI M5x20	M5x20 TBEI Screw	2VG05020000AZ	4	4	4	4	4	
2459		Rondella dentellata ø8	Toothed washer ø8	2R208000000AZ	1	1	1	1	1	
2460		Grano Eslok M5x5 s/punta	M.5x5 gruyb screw eslok w/o point	2G605005000AA	2	2	2	2	2	
2461		Grano M. 5x6 s/punta in nylon	M.5x6 gruyb screw w/o point nylon	2G505006000AA				1	1	
2462		Vite TBEI M.4x12	M.4x12 TBEI Screw	2VG04012000AZ				1	1	
2477		Cavo collegamento lampade	Lamp wiring	69CC0030					1	
2484		Nastro biadesivo L= 40	Double adhesive tape	5GRO0006	1	1	1	1	1	

* Per questi componenti indicare la tensione di alimentazione

* For these components, pls indicate the input voltage

G	"ELECTRO TRIM"				03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250
		Bancale	Stand						
90		Tappo	Plug	19MP1503944FN	4	4	4	4	4
91		Piedino regolabile	Adjustable foot M.10	09PI0003559F0	4	4	4	4	4
97		Tondino x telo	Curtain rod d.3	1GMP4705805F0			1		
262		Tondino x telo	Curtain rod d.3	1GMP4712370F0				1	
271		Tondino x telo	Curtain rod d.3	1GMP4713598F0	1				
364		Tondino x telo	Curtain rod	1GMP4713766F0		1			
434		Tubolare portatelo	Curtain tubular	1GTU0013846AC					2
448		Tondino x telo	Curtain rod	1GMP4714287F0					1
453		Perno tensione piano di lavoro	Work table tensioning pin	1GMM0014378AZ				1	1
455		Traversa superiore x bancale	Upper cross bar frame	1GTX0014380BV					1
459		Traversa x bancale inferiore	Lower cross bar frame	0GTX0014526AV				1	
460		Traversa x bancale inferiore	Lower cross bar frame	0GTX0014527AV					1
463		Assieme spalla x bancale	Frame shoulder assembly	0GSP0014566AV	2	2	2	2	2
478		Dado esagonale M6	Hexagonal nut M.6	2D206000000AZ				2	2
502		Copritesta Quadro in ABS - Cromato	Chromium plated plug	5NTP0001	4	4	4	4	4
612		Tubolare portatelo	Curtain tubular	1GTU0017059AC		2			
614		Dado esagonale M8	Hexagonal nut M.8	2D208000000AZ					4
615		Vite TE M8x60	TE M8x60 screw	2VA080600000AZ					2
845		Boccola x bancale	Traverse bush	1GMM0017000AZ	4	4	4	8	8
846		Tubolare portatelo	Curtain tubular	1GTU0017058AC	2				
847		Tubolare portatelo	Curtain tubular	1GTU0017060AC			2		
848		Tubolare portatelo	Curtain tubular	1GTU0017062AC				2	
1039		Tappo	Plug	5GTP0044	8	8	8	4	4
1325		Traversa superiore x bancale	Upper cross bar frame	0GTX0014554BV				1	
1362		Molla per perno regolazione piano	Spring fot table adjusting pin	1GMO0014977AZ				1	1
1379		Vite TC+ M5x12	TC M5x12 screw	2VV05012000AZ	3	3	5	5	10

* Per questi componenti indicare la tensione di alimentazione

* For these components, pls indicate the input voltage

G		"ELECTRO TRIM"				03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250	
1381		Vite TCCE M5x10	TCCE M5x10 screw	2VN05010000AZ	4	4	4	4	4	
1494		Rondelle d. 5	Washers 5,3x9,5	2R005000000AZ	3	3	5	5	10	
1511		Tondino distanziale reggitelo taglierine	Spaced bar for trimmers courtines	1GAS0015126AC	4	4	4	4	4	
1526		Lamiera di protezione	Protection plate	1GLS0015706AV	1					
1527		Lamiera di protezione	Protection plate	1GLS0015707AV		1				
1528		Lamiera di protezione	Protection plate	1GLS0015708AV			1			
1529		Lamiera di protezione	Protection plate	1GLS0015709AV				1		
1530		Lamiera di protezione	Protection plate	1GLS0015710AV					2	
1532		Telo raccoglicarta	Paper collection courtin	1GTL0015715LG	1					
1533		Telo raccoglicarta	Paper collection courtin	1GTL0015716LG		1				
1534		Telo raccoglicarta	Paper collection courtin	1GTL0015717LG			1			
1535		Telo raccoglicarta	Paper collection courtin	1GTL0015718LG				1		
1536		Telo raccoglicarta	Paper collection courtin	1GTL0015719LG					1	
1547		Spessore x piano lavoro	Work table thikness	1GMP0015013F0					2	
1554		Anello benzing D9	Clamp ring d.9 (U7434)	2B009000000AA	8	8	8	8	8	
1556		Supporto di rinforzo	Reinforcing bracket	1GMM0014741AV					2	
1626		Vite TC+ M6x30	TC M.6x30 screw	2VV06030000AN	4	4	4	4	4	
1672		Vite TCCE M8x50	TCCE M.8x50 screw	2VN08050000AZ	4	4	4	8	8	
2532		Piastrina x traversa bancale inferiore		19MM0026053AZ	2	2	2			
2537		Traversa x bancale inferiore	Lower cross bar frame	1GTX0026057AV	1					
2538		Traversa x bancale inferiore	Lower cross bar frame	1GTX0026058AV		1				
2539		Traversa x bancale inferiore	Lower cross bar frame	1GTX0026059AV			1			

G		"ELECTRO TRIM"				03/02/2010				
POS	volt	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE	100	130	150	200	250	
		Porta rotolo (opzionale)	Roll holder (optional)							
1014		Assieme tubo portarotolo	Roll holder bar assembly	0GTU0014807AV	1					
1015		Assieme tubo portarotolo	Roll holder bar assembly	0GTU0014808AV		1				
1016		Assieme tubo portarotolo	Roll holder bar assembly	0GTU0014810AV				1		
1017		Assieme tubo portarotolo	Roll holder bar assembly	0GTU0014811AV					1	
1042		Morsetto	Clamper	1GMP0014814F0	2	2	2	2	2	
1043		Flangia conica	Conical flange	1GMP0014771F0	2	2	2	2	2	
1044		Vite x tondo	Rod screw	1GMM0014816AC	2	2	2	2	2	
1045		Tondo	Rod	1GSU0014815AC	2	2	2	2	2	
1046		Assieme tubo portarotolo	Roll holder cross bar assembly	0GTU0014809AV			1			
1047		Volantino	Handwheel	59VO0004	2	2	2	2	2	
1048		Vite TE M5X30	TE M5x30 Screw	2VA05030000AZ	2	2	2	2	2	
1645		Gruppo portarotolo	Roll holder assembly	Q705	1					
1646		Gruppo portarotolo	Roll holder assembly	Q710		1				
1647		Gruppo portarotolo	Roll holder assembly	Q715			1			
1648		Gruppo portarotolo	Roll holder assembly	Q720				1		
1649		Gruppo portarotolo	Roll holder assembly	Q725					1	